



Asiento de broca de plaquitas Forma E1, VDI 40, Perforación d₂ (H6): 32 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319250 32
GTIN	4045197191182
Clase de artículo	32V

Descripción

Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: E

Código de colores mango VDI: VDI 40

Ø exterior d₃: 52 mm

l_{1 -0,2}: 71 mm

l₂: 63 mm

Descripción técnica

l ₂	63 mm
l _{1 -0,2}	71 mm
Perforación d ₂ (H6)	32 mm
Ø exterior d ₃	52 mm
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 40
d ₆	83 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40

Tipo de producto

Portaherramientas VDI