



Asiento de broca de plaquitas Forma E1, VDI 50, Perforación d₂ (H6): 20 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319255 20
GTIN	4045197373854
Clase de artículo	32V

Descripción

Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: E

Código de colores mango VDI: VDI 50

Ø exterior d₃: 40 mm

l_{1 -0,2}: 67 mm

l₂: 54 mm

Descripción técnica

Perforación d ₂ (H6)	20 mm
Ø exterior d ₃	40 mm
l ₂	54 mm
l _{1 -0,2}	67 mm
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 50
d ₆	98 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50

Tipo de producto

Portaherramientas VDI