



Asiento de broca de plaquitas Forma E1, VDI 30, Perforación d₂ (H6): 16 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319200 16
GTIN	4045197191106
Clase de artículo	32V

Descripción

Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: E

Código de colores mango VDI: VDI 30

Ø exterior d₃: 36 mm

l_{1 -0,2}: 67 mm

l₂: 54 mm

Descripción técnica

l _{1 -0,2}	67 mm
l ₂	54 mm
Perforación d ₂ (H6)	16 mm
Ø exterior d ₃	36 mm
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 30
d ₆	68 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30

Tipo de producto

Portaherramientas VDI