



Prolongación de macho para roscar, Tipo: 13



Datos de pedido

Número de pedido	338400 13
GTIN	4045197422996
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

- **Versión larga o extralarga.**
- **El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.**
- **La transmisión del par se produce a través del cuadrado.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.**

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, como p.ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas en profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

Descripción técnica

Prolongación $\varnothing D_4$	26 mm
Prolongación L_2	100 mm
Prolongación K_2	14,5 mm
Para cuadrado K_1	14,5 mm
Para longitud de sujeción l_1	43 mm
Para \varnothing de mango roscado d_2	18 mm

Prolongación L ₃	200 mm
Para Ø de rosca nominal d ₁ DIN 374/376	M22 – M24
Prolongación Ø D ₃	18 mm
Tipo de producto	Anillo patrón