

**Juego de cintas de cobertura de papel, Ancho×Longitud (mm×m): 25X50****Datos de pedido**

Número de pedido	083645 25X50
GTIN	4005801208460
Clase de artículo	08M

**Descripción****Ejecución:**

**tesakrepp® 4329** es una cinta de cobertura de papel **suavemente crespada, delgada y flexible**, posee una elevada resistencia al rectificado en húmedo y buena **retención de pinturas y materiales de relleno**. Además, es apropiada para **trabajos de cobertura y de pintura** en general con cargas de temperatura de hasta 70 °C.

**Nota:**

La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

**Descripción técnica**

Espesor	0,13 mm
Anchura	25 mm
Quality Dress	tesakrepp® 4329
Color	amarillento
Longitud	50 m

Capacidad de estiramiento	10 %
Masa adhesiva	Caucho natural
Resistencia a la tracción	0,33 N/mm
Humedad del almacén	50 - 70 %
Material de base	Papel
Particularidad	desgarrable a mano
Particularidad	reprocesable
Particularidad	rotulable
Cantidad de cintas adhesivas	12
resistente a altas temperaturas hasta	70 °C
Temperatura de almacenamiento	15 - 35 °C
con forro	no
Adherencia de acero	0,28 N/mm
Aplicación	Trabajos de cubrimiento
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Tipo de producto	Cinta adhesiva