

SWISS TOOLS

## Soporte para barras de mandrinar izquierda, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita – medida A: 40/15-110mm



### Datos de pedido

Número de pedido	320406 40/15-110
GTIN	2050001715159
Clase de artículo	36D

### Descripción

#### Nota:

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se encuentran en la lista de piezas de repuesto.  
Perno de sujeción PSC a petición.

### Descripción técnica

Pieza de repuesto	P05
Tamaño de placa	15
Distancia entre puntas eje f	22 mm
Longitud de voladizo medida A	110 mm
Ø perforación previa mínimo D <sub>1</sub> mín.	40 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Ø de mango	40 mm
Longitud útil L <sub>N</sub>	90 mm
Adaptador	PSC
Tipo de boca	izquierda
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí

Ángulo de ajuste $\kappa$	107,5 grados
Tipo de producto	Soporte para barras de mandrinar