

SWISS TOOLS

## Soporte para barras de mandrinar izquierda, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita – medida A: 63/15-140mm



### Datos de pedido

Número de pedido	320406 63/15-140
GTIN	2050001715173
Clase de artículo	36D

### Descripción

#### Nota:

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se encuentran en la lista de piezas de repuesto.  
Perno de sujeción PSC a petición.

### Descripción técnica

Ø perforación previa mínimo $D_1$ mín.	50 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Pieza de repuesto	P05
Tamaño de placa	15
Longitud de voladizo medida A	140 mm
Distancia entre puntas eje f	27 mm
Ø de mango	63 mm
Longitud útil $L_N$	118 mm
Adaptador	PSC
Tipo de boca	izquierda
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí

Ángulo de ajuste $\kappa$	107,5 grados
Tipo de producto	Soporte para barras de mandrinar