



Prolongación de macho para roscar con refrigeración interior, Tipo: 3



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 338450 3 |
| GTIN | 4045197603463 |
| Clase de artículo | 32H |

Descripción

Ejecución:

- **Versión larga o extralarga.**
- **El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.**
- **La transmisión del par se produce a través del cuadrado.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.**

Con alimentación interna de refrigerante.

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, como p.ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas en profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

Descripción técnica

| | |
|---|--------|
| Para \varnothing de mango roscado d_2 | 4,5 mm |
| Para cuadrado K_1 | 3,4 mm |
| Prolongación $\varnothing D_3$ | 6 mm |
| Para \varnothing de rosca nominal d_1 DIN 371 | M4 |
| Prolongación $\varnothing D_4$ | 8,4 mm |

| | |
|--|---------------|
| Prolongación K ₂ | 4,9 mm |
| Prolongación L ₃ | 130 mm |
| Para longitud de sujeción l ₁ | 23 mm |
| Para Ø de rosca nominal d ₁ DIN 374/376 | M6 |
| Prolongación L ₂ | 60 mm |
| Tipo de producto | Anillo patrón |