



Prolongación de macho para roscar, Tipo: 5



Datos de pedido

Número de pedido	338400 5
GTIN	4045197336675
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

- **Versión larga o extralarga.**
- **El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.**
- **La transmisión del par se produce a través del cuadrado.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.**

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, como p.ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas en profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

Descripción técnica

Prolongación $\varnothing D_3$	7 mm
Prolongación L_2	60 mm
Prolongación L_3	130 mm
Prolongación K_2	5,5 mm
Para \varnothing de rosca nominal d_1 DIN 371	M7
Para \varnothing de rosca nominal d_1 DIN 374/376	M9 – M10

Para cuadrado K ₁	5,5 mm
Para Ø de mango roscado d ₂	7 mm
Prolongación Ø D ₄	12,1 mm
Para longitud de sujeción l ₁	26 mm
Tipo de producto	Anillo patrón