



Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, BT 40 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25



Datos de pedido

Número de pedido	302780 25
GTIN	4250122615330
Clase de artículo	36E

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificadas.
Todos los vástagos pavonados.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309745 o n.º 613300.
Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Gama de sujeción: 1 - 16 mm

Ø exterior D: 42 mm

Tuerca de apriete ER de recambio: 25

Llave de apriete ER: 25

Descripción técnica

Tuerca de apriete ER de recambio	25
Para pinzas de sujeción ER	25

Gama de sujeción	1 - 16 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Llave de apriete ER	25
Ø exterior D	42 mm
Adaptador	BT 40 A = 100
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 20000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	308946 4
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	308941 5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	308960 7
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 14 mm	308960 14
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 12 mm	308959 12
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 3,5 mm	309430 3,5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 15 mm	308941 15
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 11 mm	308959 11
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	308941 6

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 14 mm	308946 14
Juego de pinzas portapiezas ER de 7 piezas, 4-16 mm con obturación	309022
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 13 mm	308959 13
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 6 mm	308962 6
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm	308941 9
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 4 mm	308962 4
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 15 mm	308959 15
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2 mm	308941 2
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 4,5 mm	309430 4,5
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 2,8 mm	309430 2,8
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm	308941 10
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 12 mm	308960 12
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2,5 mm	308941 2,5
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm	308946 7
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm	308960 8
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm	308959 7
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	308959 10
Juego de pinzas portapiezas ER de 15 piezas 2-16 mm con obturación y boquillas pulverizadoras	309245
Juego de pinzas portapiezas ER de 15 piezas 2-16 mm	309240

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 12 mm	308946 12
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	308946 3
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 13 mm	308941 13
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 13 mm	308946 13
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 13 mm	308962 13
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 9 mm	309430 9
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	308959 8
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	308941 7
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	308959 4
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 11 mm	308946 11
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm	308960 10
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	308946 10
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 14 mm	308959 14
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 9 mm	308962 9
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 11 mm	308941 11
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	308959 5
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 15 mm	308946 15
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 12 mm	308941 12
	309430 6

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial
 \varnothing de sujeción nominal d 6 mm

Juego de par de apriete para pernos de apriete según
 DIN 69872 adecuado para el tamaño del cono de gran
 inclinación 40

308810 40

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas
 pulverizadoras \varnothing de sujeción nominal d 15 mm

308962 15

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas
 pulverizadoras \varnothing de sujeción nominal d 16 mm

308962 16

Pinza portapiezas ER \varnothing de sujeción nominal d 3 mm

308960 3

Pinza portapiezas ER \varnothing de sujeción nominal d 8 mm

308941 8

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas
 pulverizadoras \varnothing de sujeción nominal d 5 mm

308962 5

Juego de par de apriete para Perno de apriete según
 ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran
 inclinación 40

308812 40

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica
 Adecuado para cono de gran inclinación 40

308806 40

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado
 para el tamaño del cono de gran inclinación 40

308830 40

Pinza portapiezas ER \varnothing de sujeción nominal d 14 mm

308941 14

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial
 \varnothing de sujeción nominal d 8 mm

309430 8

Pinza portapiezas ER \varnothing de sujeción nominal d 16 mm

308941 16

Pinza portapiezas ER \varnothing de sujeción nominal d 3 mm

308941 3

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de
 gran inclinación 40

308790 40

Pinza portapiezas ER \varnothing de sujeción nominal d 15 mm

308960 15

Pinza portapiezas ER con obturación \varnothing de sujeción
 nominal d 16 mm

308946 16

Pinza portapiezas ER \varnothing de sujeción nominal d 13 mm

308960 13

Pinza portapiezas ER con obturación \varnothing de sujeción
 nominal d 8 mm

308946 8

308785 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm 308960 4

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 11 mm 308960 11

Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 308801 40

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 8 mm 308962 8

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 308765 40

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 10 mm 309430 10

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 10 mm 308962 10

Juego de pinzas portapiezas ER de 15 piezas 2-16 mm con obturación 309244

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm 308941 4

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm 308959 9

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 7 mm 308962 7

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 7 mm 309430 7

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm 308960 6

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm 308960 5

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm 308946 5

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 308795 40

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm 308959 6

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2 mm 308960 2

308962 11

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 11 mm

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm

308946 9

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 3 mm

308962 3

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm

308960 9

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 14 mm

308962 14

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 12 mm

308962 12

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm

308959 3

Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 25

309680 25

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 16 mm

308960 16

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 16 mm

308959 16

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm

308946 6