

3M**Cinta aislante, 15 mm×10 m, Color: RED**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 083652 RED |
| GTIN | 4054596613782 |
| Clase de artículo | 08M |

Descripción

Ejecución:

La **3M™ Temflex® 165** es una **cinta aislante blanda de PVC, de uso universal**. Poco inflamable. Autoextinguible, con buena resistencia al aceite y los disolventes.

Aplicación:

Para aislar, agrupar, sujetar y marcar en color.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descripción técnica

| | |
|---------------|------------------|
| Espesor | 0,15 mm |
| Quality Dress | 3M® Temflex® 165 |
| Color | rojo |
| Anchura | 15 mm |
| Longitud | 10 m |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Tipo de cinta adhesiva | de un lado |
| Temperatura de almacenamiento | 20 - 23 °C |
| Capacidad de estiramiento | 200 % |
| Adherencia de acero | 0,2 N/mm |
| Humedad del almacén | 50 - 60 % |
| resistente a altas temperaturas hasta | 90 °C |
| con forro | no |
| Material de base | Lámina de PVC |
| Aplicación | Identificación |
| Aplicación | Aislar |
| Aplicación | Liar |
| Aplicación | Marcación |
| Resistencia a la tracción | 2 N/mm |
| Atributo del nombre de producto | 15 mm×10 m |
| Tipo de producto | Cinta adhesiva |