



## Prolongación de macho para roscar, Tipo: 7L



### Datos de pedido

Número de pedido	338400 7L
GTIN	4045197336729
Clase de artículo	32H

### Descripción

#### Ejecución:

- **Versión larga o extralarga.**
- **El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.**
- **La transmisión del par se produce a través del cuadrado.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.**

#### Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, como p.ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas en profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

#### Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

### Descripción técnica

Prolongación L <sub>2</sub>	80 mm
Para longitud de sujeción l <sub>1</sub>	31 mm
Para cuadrado K <sub>1</sub>	7 mm
Para Ø de rosca nominal d <sub>1</sub> DIN 371	M9
Prolongación Ø D <sub>3</sub>	9 mm
Prolongación Ø D <sub>4</sub>	15 mm

Para $\varnothing$ de rosca nominal $d_1$ DIN 374/376	M12
Prolongación $K_2$	7 mm
Prolongación $L_3$	230 mm
Para $\varnothing$ de mango roscado $d_2$	9 mm
Tipo de producto	Anillo patrón