

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter

Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre con mango de CM, MK- mango: 3



Datos de pedido

Número de pedido	341125 3
GTIN	4250261511067
Clase de artículo	33A

Descripción

Ejecución:

- El portabrocas y mango de CM forman una unidad.
- Alta precisión de concentricidad, estabilidad óptima.
- Cambio sencillo y rápido gracias al modelo corto, una ventaja para zonas de trabajo reducidas.

Nota:

El efecto de autoamarre actúa solo en el giro a la derecha.

Descripción técnica

L ₁ cerrado	102,5 mm
L ₁ abierto	89 mm
Gama de sujeción	3 - 16 mm
Cono Morse mango	3
Ø exterior	56 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave