



## Portabrocas corona dentada Prima, Tipo: 16/16



### Datos de pedido

Número de pedido	342215 16/16
GTIN	4019208062747
Clase de artículo	39R

### Descripción

#### Ejecución:

Las garras están templadas.

Para giro a la derecha y a la izquierda.

Con cono de portabrocas DIN 238 para enchufar a mangos insertables n.º 342300 – 342850 o directamente al husillo de la máquina.

#### Aplicación:

Para trabajos de taladrado universales en taladradoras eléctricas, **taladradoras percutoras** y taladradoras de columna.

### Descripción técnica

máximo Ø cono de portabrocas	15,733 mm
Tipo	16/16
Longitud cabezal portabrocas cerrado	86,5 mm
Cono de portabrocas	B 16
Gama de sujeción	3 - 16 mm

Ø exterior	50 mm
Llave para corona dentada adecuada	S3
Tipo de producto	Portabrocas con corona dentada