



## Portabrocas con autoamarre Supra-SK 13E, Tipo: 13-1/2



### Datos de pedido

Número de pedido	341710 13-1/2
GTIN	4019208228624
Clase de artículo	39R

### Descripción

#### Ejecución:

- Retensado automático en el taladrado, proporcionalmente a la fuerza de corte (¡conservación de la fuerza de sujeción incluso en aplicaciones duras!).
- Construcción estable (componentes funcionales de metal).
- Con anillo soporte.
- Con seguro de fuerza de apriete (¡posibilidad de sujeción y bloqueo con una sola mano!).

#### Aplicación:

- Para taladradoras potentes de batería / de conexión a la red.
- Taladradoras percutoras de batería hasta 36 V.
- Pares con giro a la izquierda hasta 50 Nm.

#### Nota:

- Sin taladro pasante: los portabrocas se tienen que fijar en el husillo con la firmeza necesaria.
- **Universal: con anillo soporte, utilizable en máquinas con y sin parada de husillo.**

Gama de sujeción: 1,5 - 13 mm

Ø exterior: 42,9 mm

Longitud cabezal portabrocas abierto: 72 mm

Longitud cabezal portabrocas cerrado: 79,3 mm

Adaptador: 1/2-20 pul

### Descripción técnica

Tipo	13-1/2
------	--------

Gama de sujeción	1,5 - 13 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	79,3 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto	72 mm
Ø exterior	42,9 mm
Adaptador	1/2-20 pul
Tipo de producto	Portabrocas sin llave