



Portabrocas corona dentada Prima, Tipo: 13-1/2



Datos de pedido

Número de pedido	342225 13-1/2
GTIN	4019208415901
Clase de artículo	39R

Descripción

Ejecución:

Las garras están templadas.

Para giro a la derecha. **Portabrocas utilizable para giro a la derecha y a la izquierda**, porque se puede asegurar con tornillo (rosca a la izquierda).

Aplicación:

Para trabajos de taladrado universales en taladradoras eléctricas, **taladradoras percutoras** y taladradoras de columna.

Descripción técnica

Gama de sujeción	1,5 - 13 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	74 mm
Tipo	13-1/2
Ø exterior	42,4 mm
Adaptador	1/2-20 pul
Llave para corona dentada adecuada	S2

Tipo de producto

Portabrocas con corona dentada