



Portabrocas con bloqueo radial Extra RV Versión de metal, Tipo: 13-1/2



Datos de pedido

Número de pedido	342205 13-1/2
GTIN	4019208414935
Clase de artículo	39R

Descripción

Ejecución:

- Portabrocas sin llave con bloqueo radial automático. Ya no se necesita bloqueo adicional (sobre todo en el taladrado percutor).
- Muy ergonómico, fácil de manejar, hexágono como ayuda para aplicar la llave.
- Buena precisión de concentricidad.
- Modelo perforado para giro a la derecha o a la izquierda (rosca M5 o M6).

Equipado con protección contra choque. **Garras de sujeción de metal duro** para la reducción del desgaste.

Descripción técnica

Potencia máxima de la máquina	1100 W
Longitud cabezal portabrocas cerrado	72,4 mm
Tipo	13-1/2
Gama de sujeción	1,5 - 13 mm
Ø exterior	42,7 mm
Adaptador	1/2-20 pul
Longitud cabezal portabrocas abierto	64,5 mm
Bloqueo radial	sí

Tipo de producto

Portabrocas sin llave