



Portabrocas con bloqueo radial Extra RV Versión de plástico, Tipo: 10-3/8



Datos de pedido

Número de pedido	342200 10-3/8
GTIN	4019208415024
Clase de artículo	39R

Descripción

Ejecución:

- Portabrocas sin llave con bloqueo radial automático. Ya no se necesita bloqueo adicional (sobre todo en el taladrado de percusión).
 - Muy ergonómico, fácil de manejar, hexágono como ayuda para aplicar la llave.
 - Buena precisión de concentricidad.
 - Modelo perforado para giro a la derecha o a la izquierda (rosca M5 o M6).
- Equipado con protección contra choque.

Descripción técnica

Gama de sujeción	1 - 10 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	60,9 mm
Potencia máxima de la máquina	550 W
Tipo	10-3/8
Ø exterior	42,7 mm
Adaptador	3/8-24 pul
Longitud cabezal portabrocas abierto	55 mm
Bloqueo radial	sí
Tipo de producto	Portabrocas sin llave

