

**3M****Cinta aislante, 19 mm×25 m, Color: WHITE**

## Datos de pedido

Número de pedido	083654 WHITE
GTIN	4054596615717
Clase de artículo	08M

## Descripción

### Ejecución:

La **3M™ Temflex® 165** es una **cinta aislante blanda de PVC, de uso universal**. Poco inflamable. Autoextinguible, con buena resistencia al aceite y los disolventes.

### Aplicación:

Para aislar, agrupar, sujetar y marcar en color.

### Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

## Descripción técnica

Longitud	25 m
Color	blanco
Espesor	0,15 mm
Anchura	19 mm
Quality Dress	3M® Temflex® 165

con forro	no
Material de base	Lámina de PVC
Aplicación	Identificación
Aplicación	Marcación
Aplicación	Liar
Aplicación	Aislar
Aplicación	Fijar
Adherencia de acero	0,2 N/mm
Temperatura de almacenamiento	20 - 23 °C
Humedad del almacén	50 - 60 %
Capacidad de estiramiento	200 %
Resistencia a la tracción	2 N/mm
resistente a altas temperaturas hasta	90 °C
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Atributo del nombre de producto	19 mm×25 m
Tipo de producto	Cinta adhesiva