



## Cuerpos base de arrastradores frontales con cono Morse, Cono Morse: 5



### Datos de pedido

Número de pedido	327520 5
GTIN	4019208020099
Clase de artículo	35R

### Descripción

#### Ejecución:

- Ángulo de punta 60°, Ø de círculo de sujeción 8 – 80 mm.
- Un paquete de resorte de disco pretensado, regulable axialmente, compensa las diferentes profundidades del centro.
- La punta se puede rectificar sin problemas.
- Sin punta de centrado, sin platos de arrastre.
- A los cuerpos de base tam. 3 – 6 se adaptan todos los platos de arrastre n.º 327600 – 327650 y puntas de centrado n.º 327660.
- Adecuados para giro a derecha y a izquierda.

#### Aplicación:

Para incorporar al cono de husillo del torno.

#### Nota:

Pieza opuesta para 321750 y 321770.

Ø máximo de cuerpo: 70 mm

Longitud a partir del husillo: 56,5 mm

Peso: 2,8 kg

### Descripción técnica

Peso	2,8 kg
Ø máximo de cuerpo	70 mm
Longitud a partir del husillo	56,5 mm
Cono Morse	5

Tipo de producto

Arrastrador frontal