



## Plato de arrastre derecha, Ø intervalo de trabajo: 21-40 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	327640 21-40
GTIN	4019208021614
Clase de artículo	35R

### Descripción

#### Ejecución:

Platos de arrastre con **platos de arrastre de metal duro intercambiables.**

#### Aplicación:

Para sustituir o ampliar el intervalo de trabajo de los juegos n.º 327450; 327460 y para los cuerpos de base n.º 327520; 327540.

Ø círculo de sujeción A: 20 mm

Ø exterior B: 43 mm

Longitud C: 30 mm

Ø puntas de centrado adecuadas D: 6 mm

### Descripción técnica

Ø puntas de centrado adecuadas D	6 mm
Ø intervalo de trabajo	21 - 40 mm
Longitud C	30 mm
Ø exterior B	43 mm
Ø círculo de sujeción A	20 mm

Tipo de producto

Arrastrador frontal