

Anillo de mandriles portafresas, ancho, Ø interior×grosor b1: 32X2mm**Datos de pedido**

Número de pedido	309930 32X2
GTIN	4045197307361
Clase de artículo	37D

Descripción**Ejecución:**

2,0 – 60 mm de ancho. De acero cementado, templado. Ø exterior rectificado, superficies planas lapeadas. La desviación del admisible del paralelismo para la anchura es de IT 3, referida a la perforación d1. Tolerancia de la anchura de anillo $\pm 0,1$ mm.

Descripción técnica

Grosor b ₁	2 mm
Ø exterior	47 mm
Ø interior	32 mm
Ejecución	ancho
Norma	DIN 2084
Tipo de producto	Anillo portafresas