


Anillo de mandriles portafresas, ancho, Ø interior×grosor b1: 40X4mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 309930 40X4 |
| GTIN | 4045197307460 |
| Clase de artículo | 37D |

Descripción**Ejecución:**

2,0 – 60 mm de ancho. De acero cementado, templado. Ø exterior rectificado, superficies planas lapeadas. La desviación del admisible del paralelismo para la anchura es de IT 3, referida a la perforación d1. Tolerancia de la anchura de anillo $\pm 0,1$ mm.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Grosor b ₁ | 4 mm |
| Ø exterior | 55 mm |
| Ø interior | 40 mm |
| Ejecución | ancho |
| Norma | DIN 2084 |
| Tipo de producto | Anillo portafresas |