

**Anillo de mandriles portafresas, ancho, Ø interior×grosor b1: 32X5mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 309930 32X5   |
| GTIN              | 4045197307392 |
| Clase de artículo | 37D           |

**Descripción****Ejecución:**

2,0 – 60 mm de ancho. De acero cementado, templado. Ø exterior rectificado, superficies planas lapeadas. La desviación del admisible del paralelismo para la anchura es de IT 3, referida a la perforación d1. Tolerancia de la anchura de anillo  $\pm 0,1$  mm.

**Descripción técnica**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Grosor b <sub>1</sub> | 5 mm               |
| Ø exterior            | 47 mm              |
| Ø interior            | 32 mm              |
| Ejecución             | ancho              |
| Norma                 | DIN 2084           |
| Tipo de producto      | Anillo portafresas |