



## Plato de torno de tres mordazas, fundición, asiento cilíndrico de centrado, DIN 702-4, Ø exterior A: 160 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	310100 160
GTIN	4019208025872
Clase de artículo	36R

### Descripción

#### Ejecución:

- Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
- Cuerpo de fundición o de acero.
- Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
- Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.
- Alta precisión de concentricidad.

#### Aplicación:

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centrado o para el alojamiento con brida. Fijación mediante tornillos por detrás. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Suministro:

1 juego = 3 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera, y 1 juego = 3 garras de exteriores templadas, escalonadas hacia dentro.

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.

#### Partes opcionales:

**Garras de recambio y adicionales** ver n.º 314000 – 315200. **En cuanto a protección contra virutas**, ver n.º 312800.

**Nota:**

DIN 702-4 corresponde a la antigua norma DIN 6350-1.

En cuanto a platos de torno de tres garras con barra de cuña, ver n.º 313110 – 313140.

Código de colores para accesorios: Plato de torno planoespiral Röh m y mordazas

Paso E: 42 mm

Altura sin mordazas H<sub>1</sub>: 65 mm

Altura con mordazas H<sub>2</sub>: 91 mm

Ø de centrado B: 125 mm

Profundidad de centraje C: 4 mm

Cuadrillo de llave K: 10 mm

## Descripción técnica

Peso	8,2 kg
Cuadrillo de llave K	10 mm
Velocidad de giro máxima	3500 min <sup>-1</sup>
Ø exterior A	160 mm
Paso E	42 mm
Altura sin mordazas H <sub>1</sub>	65 mm
Ø de centrado B	125 mm
Profundidad de centraje C	4 mm
Altura con mordazas H <sub>2</sub>	91 mm
Norma	DIN 702-4
Material	Fundición
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röh m y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

## Accesorios

Juego de bocas de base 3 piezas, templadas Para tipo de plato 160 mm

314020 160

Juego de mordazas de interior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 160	315000 160
Juego de bocas 3 piezas, blandas Para tipo de plato 160 mm	314600 160
Juego de mordazas de exterior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 160	315200 160
Juego de bocas de base 3 piezas, templadas Para tipo de plato 160 mm	314000 160
Juego de bocas 4 piezas, blandas Para tipo de plato 160 mm	314630 160
Juego de bocas 3 piezas, blandas Para tipo de plato 160 mm	314620 160