

**Garant****Cono de sujeción plano con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 63 corto, Ø de sujeción D1: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	304305 12
GTIN	4045197288912
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

**GARANT:** Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

**Con canales de refrigeración cerrables.**

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

**Partes opcionales:**

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

**Nota:**

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

**Descripción técnica**

Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	12
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	12 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Ø exterior D	42 mm
Adaptador	HSK-A 63 corto

Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-4
Forma	A
Perforación para conducto de refrigeración	se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

## Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con $\varnothing$ de sujeción D1 12 mm	309900 12
---	-----------