

Garant

**Cono para fresas portaplacas antivibratorio, cónico, HSK-A 100 A = 200,
Espiga-Ø D1: 16 mm**



Datos de pedido

Número de pedido	306710 16
GTIN	4045197821829
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficies de contacto rectificadas en el tope.
- Con perforación Ballufchip.
- Superficie de contacto ampliada con collar.

Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840, tubo de refrigerante n.º 309880.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Ø exterior D: 80 mm

Ø D₂: 38 mm

Longitud cono portafresas L₄: 17 mm

Descripción técnica

Ø exterior D	80 mm
Longitud cono portafresas L ₄	17 mm
Ø de mandril d ₁	16 mm

Ø D ₂	38 mm
Adaptador	HSK-A 100 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	DIN 69882-3
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Llave especial Para Ø de mandrino 16 mm	309840 16
---	-----------