

HAINBUCH**Cabezal de sujeción liso, SK 42, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 16,5mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 329910 16,5 |
| GTIN | 2050001073457 |
| Clase de artículo | 33H |

Descripción

Ejecución:

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Versión lisa para el mecanizado de precisión.

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|------------|
| Ø de sujeción | 16,5 mm |
| Gama de sujeción | 3 - 7,5 mm |
| Superficie de apriete | liso |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Dureza | 60 HR |
| perfil | redondo |
| Longitud L | 42 mm |
| Ejecución | Parte saliente acortada |
| Adaptador | SK 42 |
| Tipo de producto | Cabezal de sujeción |