



## Cabezal de sujeción liso, SK 42, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 15mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 329910 15     |
| GTIN              | 2050001071101 |
| Clase de artículo | 33H           |

### Descripción

#### Ejecución:

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Versión lisa para el mecanizado de precisión.

#### Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

#### Nota:

**Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.**

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

### Descripción técnica

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Ø de sujeción         | 15 mm |
| Superficie de apriete | liso  |
| Dureza                | 60 HR |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| perfil           | redondo                 |
| Gama de sujeción | 3 - 7,5 mm              |
| Longitud L       | 42 mm                   |
| Ejecución        | Parte saliente acortada |
| Adaptador        | SK 42                   |
| Tipo de producto | Cabezal de sujeción     |