



Plato de torno, 4 mordazas acero asiento cónico corto, DIN 702-3, Ø exterior A / cono: 200/6 mm



Datos de pedido

Número de pedido	312700 200/6
GTIN	4019208026978
Clase de artículo	36R

Descripción

Ejecución:

- **Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.**
- **Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.**
- **Alta precisión de concentricidad.**

Forjada en estampa, con lo que se consigue una vida útil prolongada y **apropiada para máquinas con velocidades de rotación elevadas.**

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Acero

Suministro:

1 juego = 4 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera.

1 juego = 4 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.

1 Llave de apriete y, de acuerdo con el modelo de plato, tornillos o pernos de fijación.

Partes opcionales:

garras de recambio y adicionales ver n.º 314100 – 315300. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

Nota:

DIN 702-3 corresponde a la antigua norma DIN 55027.

Código de colores para accesorios: Plato de torno planoespiral Röhmi y mordazas

Paso E: 55 mm
 Altura sin mordazas H₁: 74,5 mm
 Altura con mordazas H₂: 107 mm
 Cantidad de espárragos: 4
 Tamaño de los espárragos: M12
 Ø cono de centrado B: 106,39 mm

Descripción técnica

Altura con mordazas H ₂	107 mm
Tamaño del cono	6
Tamaño de los espárragos	M12
Cantidad de espárragos	4
Altura sin mordazas H ₁	74,5 mm
Ø exterior A	200 mm
Peso	15,5 kg
Ø cono de centrado B	106,39 mm
Cuadrado de llave K	11 mm
Velocidad de giro máxima	4000 min ⁻¹
Paso E	55 mm
Norma	DIN 702-3
Material	Acero
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

Accesorios

Juego de mordazas de interior de 4 piezas, duras Para tipo de plato 200	315100 200
Juego de bocas 4 piezas, blandas Para tipo de plato 200 mm	314630 200

Juego de bocas 4 piezas, blandas Para tipo de plato 200 mm	314700 200
Juego de bocas de base 4 piezas, templadas Para tipo de plato 200 mm	314030 200
Juego de bocas de base 4 piezas, templadas Para tipo de plato 200 mm	314100 200
Juego de bocas intercambiables, 4 piezas, blandas Para tipo de plato 200 mm	314500 200
Juego de bocas intercambiables, 4 piezas, blandas Para tipo de plato 200 mm	314430 200