



**Plato de torno, 3 garras, acero asiento cónico corto, DIN 702-3, Ø exterior A / cono: 200/5 mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	310700 200/5
GTIN	4019208025575
Clase de artículo	36R

## Descripción

### Ejecución:

- Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
- Cuerpo de fundición o de acero.
- Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
- Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.
- Alta precisión de concentricidad.

### Aplicación:

El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Para cabezales de husillo DIN 55027 con **espárragos y tuercas con collar**.

### Norma:

**DIN 702-3.**

### Suministro:

1 juego = 3 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera, y 1 juego = 3 garras de exteriores templadas, escalonadas hacia dentro.

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.

### Partes opcionales:

**Garras de recambio y adicionales** ver n.º 314000 – 315200. **En cuanto a protección contra virutas**, ver n.º 312800.

**Nota:**

En cuanto a platos de torno de tres garras con barra de cuña, ver n.º 313110 – 313140.

DIN 702-3 corresponde a la antigua norma DIN 55029.

Código de colores para accesorios: Plato de torno planoespiral Röh m y mordazas

Paso E: 55 mm

Altura sin mordazas H<sub>1</sub>: 74,5 mm

Altura con mordazas H<sub>2</sub>: 107 mm

Cantidad de espárragos: 4

Tamaño de los espárragos: M10

Cuadradillo de llave K: 11 mm

## Descripción técnica

Cantidad de espárragos	4
Tamaño del cono	5
Velocidad de giro máxima	4000 min <sup>-1</sup>
Peso	15,5 kg
Paso E	55 mm
Altura con mordazas H <sub>2</sub>	107 mm
Ø exterior A	200 mm
Tamaño de los espárragos	M10
Altura sin mordazas H <sub>1</sub>	74,5 mm
Cuadradillo de llave K	11 mm
Norma	DIN 702-3
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röh m y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

## Accesorios

Juego de bocas 3 piezas, blandas Para tipo de plato 200 mm

314600 200

Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, blandas Para tipo de plato 200 mm	314420 200
Juego de bocas de base 3 piezas, templadas Para tipo de plato 200 mm	314000 200
Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, blandas Para tipo de plato 200 mm	314400 200
Juego de mordazas de exterior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 200	315200 200
Juego de mordazas de interior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 200	315000 200
Juego de bocas 3 piezas, blandas Para tipo de plato 200 mm	314620 200