

Garant**Cono de sujeción plano, HSK-A 100 corto, Ø de sujeción D1: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	304390 25
GTIN	4045197289247
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

GARANT: Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

Descripción técnica

Ø de sujeción D ₁	25 mm
Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	25
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø exterior D	65 mm
Adaptador	HSK-A 100 corto
Norma asiento	DIN 69893

Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-4
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Tubo refrigerante HSK Para HSK 25	309880 25
Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 25 mm	309900 25
Llave de vaso para tubo refrigerante HSK Para HSK 25	309890 25