

HAINBUCH**Cabezal de sujeción liso, SK 42, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 31 mm**

Datos de pedido

Número de pedido	329910 31
GTIN	2050001071262
Clase de artículo	33H

Descripción

Ejecución:

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Versión lisa para el mecanizado de precisión.

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

Descripción técnica

Ø de sujeción	31 mm
Gama de sujeción	3 - 7,5 mm
perfil	redondo

Superficie de apriete	liso
Dureza	60 HR
Longitud L	42 mm
Ejecución	Parte saliente acortada
Adaptador	SK 42
Tipo de producto	Cabezal de sujeción