



## Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales, SK 42, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 12,5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	329914 12,5
GTIN	2050001073754
Clase de artículo	33H

### Descripción

#### Ejecución:

Con ranuras transversales y longitudinales para material bruto.

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

#### Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

#### Nota:

**Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.**

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

### Descripción técnica

Ø de sujeción	12,5 mm
Gama de sujeción	11 - 42 mm
perfil	redondo

Superficie de apriete	Ranuras transversales y longitudinales
Dureza	60 HR
Longitud L	47 mm
Adaptador	SK 42
Tipo de producto	Cabezal de sujeción