



**Cabezal de sujeción liso, SK 52, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 9mm**



## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 329920 9      |
| GTIN              | 2050001071781 |
| Clase de artículo | 33H           |

## Descripción

### Ejecución:

Versión lisa para el mecanizado de precisión.

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

### Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

### Nota:

**Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.**

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

## Descripción técnica

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Ø de sujeción         | 9 mm    |
| perfil                | redondo |
| Superficie de apriete | liso    |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Dureza           | 60 HR                   |
| Gama de sujeción | 3 - 7,5 mm              |
| Longitud L       | 46 mm                   |
| Ejecución        | Parte saliente acortada |
| Adaptador        | SK 52                   |
| Tipo de producto | Cabezal de sujeción     |