



**Cabezal de sujeción liso, SK 52, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 14mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	329920 14
GTIN	2050001071835
Clase de artículo	33H

## Descripción

### Ejecución:

Versión lisa para el mecanizado de precisión.

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

### Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

### Nota:

**Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.**

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

## Descripción técnica

Ø de sujeción	14 mm
perfil	redondo
Gama de sujeción	3 - 7,5 mm

Dureza	60 HR
Superficie de apriete	liso
Longitud L	46 mm
Ejecución	Parte saliente acortada
Adaptador	SK 52
Tipo de producto	Cabezal de sujeción