

**HOLEX****Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación, ER 16, Ø de sujeción nominal d: 9mm****Datos de pedido**

Número de pedido	309403 9
GTIN	4045197666055
Clase de artículo	32Z

**Descripción****Ejecución:**

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.  
Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 70 bar!).

**Idóneo para:**

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

**Nota:**

**HOLEX** Las pinzas de sujeción ER® no son compatibles con el portapinzas de sujeción Centro-P y HiRunER.

**Descripción técnica**

Ø de sujeción nominal d	9 mm
Adaptador	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Precisión de concentricidad	≤ 10 µm
Tipo	4031 E

Ø exterior D	16,7 mm
Longitud total L	27,5 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza