



## Cabezal de sujeción liso, SK 52, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 16mm



### Datos de pedido

Número de pedido	329920 16
GTIN	2050001071859
Clase de artículo	33H

### Descripción

#### Ejecución:

Versión lisa para el mecanizado de precisión.

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

#### Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

#### Nota:

**Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.**

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

### Descripción técnica

Ø de sujeción	16 mm
Dureza	60 HR
Superficie de apriete	liso

Gama de sujeción	3 - 7,5 mm
perfil	redondo
Longitud L	46 mm
Ejecución	Parte saliente acortada
Adaptador	SK 52
Tipo de producto	Cabezal de sujeción