

**FAHRION®**  
FAHRION® WERKZEUGE**Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial, ET 32, Ø de sujeción nominal d: 9mm****Datos de pedido**

Número de pedido	309432 9
GTIN	2050001704115
Clase de artículo	34F

**Descripción****Ejecución:**

Pinzas portapiezas para roscar similares a DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricidad 20 µm.

**Aplicación:**

Para roscado en centros de fresado y torneado.

**Idóneo para:**

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

**Nota:**

Sujeta solo Ø nominal. **No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.**

**Descripción técnica**

Ø de sujeción nominal d	9 mm
Adaptador	ET 32
Norma	Norma de fábrica
Tipo	4538 E
Ø exterior D	33 mm
Longitud total L	43 mm

Extensión axial	10 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza