

FAHRION®
FAHRION® WERKZEUGE

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial, ET 25, Ø de sujeción nominal d: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	309430 8
GTIN	2050001704047
Clase de artículo	34F

Descripción

Ejecución:

Pinzas portapiezas para roscar similares a DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricidad 20 µm.

Aplicación:

Para roscado en centros de fresado y torneado.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo Ø nominal. **No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.**

Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	8 mm
Adaptador	ET 25
Norma	Norma de fábrica
Tipo	4285 E
Ø exterior D	26 mm
Longitud total L	34 mm

Extensión axial	8 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza