



## Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales, SK 52, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 43,5mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 329924 43,5   |
| GTIN              | 2050001074980 |
| Clase de artículo | 33H           |

### Descripción

#### Ejecución:

Con ranuras transversales y longitudinales para material bruto.

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

#### Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

#### Nota:

**Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.**

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

### Descripción técnica

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Ø de sujeción         | 43,5 mm                                |
| Dureza                | 60 HR                                  |
| Superficie de apriete | Ranuras transversales y longitudinales |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| perfil           | redondo             |
| Longitud L       | 46 mm               |
| Adaptador        | SK 52               |
| Tipo de producto | Cabezal de sujeción |