

HAINBUCH**Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales, SK 52, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 20mm**

Datos de pedido

Número de pedido	329924 20
GTIN	2050001072245
Clase de artículo	33H

Descripción

Ejecución:

Con ranuras transversales y longitudinales para material bruto.

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

Descripción técnica

Ø de sujeción	20 mm
perfil	redondo
Dureza	60 HR

Superficie de apriete	Ranuras transversales y longitudinales
Longitud L	46 mm
Adaptador	SK 52
Tipo de producto	Cabezal de sujeción