


**Cabezal de sujeción blando, SK 52, Ø de taladro de inicio: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	329926 8
GTIN	2050001922625
Clase de artículo	33H

Descripción**Ejecución:**

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Blando (dureza reducida de 40 HRC en la perforación) para el torneado interior propio.

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

Descripción técnica

Ø de taladro de inicio	8 mm
Dureza	60 HR
Longitud L	46 mm
Adaptador	SK 52

Tipo de producto

Cabezal de sujeción