

Tornillo de fijación para garras intercambiables duras y blandas, Para tipo de plato: 250



Datos de pedido

Número de pedido	313420 250
GTIN	4019208055619
Clase de artículo	33R

Descripción

Aplicación:

Como las mordazas **se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado en pocos segundos**, es conveniente tener disponibles para el uso junto a la máquina varias unidades de mordazas.

De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta. Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.

Idóneo para:

Bocas intercambiables 313210, 313250, 3133220, 313300 y 313310.

Descripción técnica

Rosca	M12×1,5
Longitud	30 mm
Para tipo de plato	250
Adecuado para el código de color	Plato de torno Röhmm con barra de cuña y mordazas

Adecuado para el código de color

Plato de torno Schunk con
barra de cuña y mordazas

Tipo de producto

Tornillo