



Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 315



Datos de pedido

Número de pedido	313450 315
GTIN	4019208193472
Clase de artículo	33R

Descripción

Ejecución:

Ranura y dentado **con fresado fino, pavonados.**

Biselado para \varnothing de sujeción pequeños.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, RöhM y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

Descripción técnica

Anchura de ranura D	21 mm
para rosca DIN 912	M16
Distancia entre perforaciones b	28 mm
Distancia entre agujeros a	30 mm
Para tipo de plato	315 mm

Longitud L	140 mm
Anchura B	50 mm
Altura H	50 mm
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática