



Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales, SK 52, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 48mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 329924 48 |
| GTIN | 2050001075079 |
| Clase de artículo | 33H |

Descripción

Ejecución:

Con ranuras transversales y longitudinales para material bruto.

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|--|
| Ø de sujeción | 48 mm |
| Superficie de apriete | Ranuras transversales y longitudinales |
| Dureza | 60 HR |

| | |
|------------------|---------------------|
| perfil | redondo |
| Longitud L | 46 mm |
| Adaptador | SK 52 |
| Tipo de producto | Cabezal de sujeción |