



Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 200



Datos de pedido

Número de pedido	313460 200
GTIN	4019208193496
Clase de artículo	32R

Descripción

Ejecución:

Ranura y dentado **con fresado fino, sin pavonar.**

Biselado para \varnothing de sujeción pequeños.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para :

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhms y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

Longitud L: 98 mm

Anchura B: 35 mm

Altura H: 40 mm

Distancia entre agujeros a: 15 mm

Distancia entre perforaciones b: 22 mm

Anchura de ranura D: 17 mm

Descripción técnica

Altura H	40 mm
----------	-------

Distancia entre agujeros a	15 mm
para rosca DIN 912	M12
Anchura B	35 mm
Para tipo de plato	200 mm
Distancia entre perforaciones b	22 mm
Anchura de ranura D	17 mm
Longitud L	98 mm
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática