



Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 160



Datos de pedido

Número de pedido	313430 160
GTIN	4019208193403
Clase de artículo	32R

Descripción

Ejecución:

Ranuras y dentado con fresado fino, **sin pavonar**.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para :

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhmm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

Longitud L: 67 mm

Anchura B: 36 mm

Altura H: 53 mm

Distancia entre agujeros a: 12 mm

Distancia entre perforaciones b: 19 mm

Anchura de ranura D: 17 mm

Descripción técnica

Distancia entre agujeros a	12 mm
----------------------------	-------

Anchura de ranura D	17 mm
Altura H	53 mm
Para tipo de plato	160 mm
Anchura B	36 mm
Longitud L	67 mm
Distancia entre perforaciones b	19 mm
para rosca DIN 912	M12
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática