

Garant
Casquillo reductor para vástago CM con rosca de apriete, HSK-A 63, MK interior: 3

Datos de pedido

Número de pedido	306750 3
GTIN	4045197505125
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

- **Rectificado con precisión de conicidad en el interior y en el exterior.**
- **Con perforación Ballufchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Longitud de voladizo medida A: 140 mm

Ø exterior D: 40 mm

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	140 mm
Cono Morse interior	3
Ø exterior D	40 mm
Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 8 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Adaptador de asiento