

Garant
Casquillo reductor para vástago CM con lengüeta de expulsión, HSK-F 63, MK interior: 1

Datos de pedido

Número de pedido	306935 1
GTIN	4045197587909
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

- **Rectificado con precisión de conicidad en el interior y en el exterior.**
- **Con perforación Ballufchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Longitud de voladizo medida A: 100 mm

Ø exterior D: 25 mm

Descripción técnica

Cono Morse interior	1
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø exterior D	25 mm
Adaptador	HSK-F 63
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	F

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 8 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Adaptador de asiento